

ペルチェETフリーザー

ペルチェ素子で凍結するドライタイププログラムフリーザーです。アルコール未使用なので冷却過程が短縮・わずか数分で植氷温度に到達します。軽量・コンパクトなボディは持ち運びが容易で多くの作業環境で迅速な作業を可能にします。アルコール未使用は安全で環境にも優しい機器です。

仕様

冷却方式：ペルチェモジュール

冷却モード：3モード

凍結本数：12本

使用環境温度：30℃以下

温度調整範囲：-30℃まで
(冷却のみ)

制御：PID制御

表示：LCD16桁 2行

寸法：216×342×366mm
(W/D/H)

質量：約12kg

電源：AC100V

消費電力：200W以下



冷却モード

MODE1：室温→植氷ステージ(-7℃、10分)→緩慢凍結ステージ(-0.3℃/分)→凍結完了ステージ(-30℃)

MODE2：室温→植氷ステージ(-6℃、10分)→緩慢凍結ステージ(-0.33℃/分)→凍結完了ステージ(-25℃)

MODE3：パソコンにて任意に作成可能。(別途プログラムソフトが必要)

18-3-500S

FHK

富士平工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷6丁目11番6号
TEL(03)3812-2271(代) FAX(03)3812-3663
URL/http://www.fujihira.co.jp

北海道富士平工業株式会社

〒001-0027 札幌市北区北27条西9丁目5番22号
TEL(011)726-6576(代) FAX(011)717-4406
帯広支店〒080-0027 帯広市西17条南1丁目15番27号
TEL(0155)58-1811(代) FAX(0155)58-1815